



2873



Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik

Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzfreischaltautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswchsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, Einschaltstrombegrenzer verwenden.

- Grundhelligkeit einstellbar
- Phasenanschnitt
- mit Druck-Aus-/Wechselschalter
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
- mit Ersatzsicherung
- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
- mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter
- mit Steckklemmen
- Sicherungswchsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Steuerstrom	100 mA
230 V Glüh- und Halogenlampen	20...500 W
Dimmbare 230 V LED-Lampen	3...100 W
Kompaktleuchtstofflampen	3...100 W
Dimmbare, konventionelle Trafos	20...500 VA
Dimmbare, konventionelle Trafos mit NV-LED	20...100 VA
Achsmaß Ø	4 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall