



2873

Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Elektrischer Strom

Steuerstrom 100 - 100 mA

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 100 W

Texte

Anschluss mit Kabelschuh Mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter

Anschlussart Mit Steckklemme

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Montageart Mit Spreizkrallen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung),
Mit Ersatzsicherung

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich