



28800069

Radio Touch und Lautsprecher Arsys polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1,50 - 1,50 mm ²
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²

Abmessungen

Einbautiefe	33 mm
Breite	141,60 mm

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz
Frequenz	50 - 60 Hz

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung