



28806084

## Radio Touch und Lautsprecher Q.1/Q.3 alu samt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Werkstoff

Farbe Aluminium

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Abmessungen

Einbautiefe 33 mm

Breite 141,60 mm

#### Frequenz

Funk Empfangsfrequenz 87,5 - 108,0 MHz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung