



28807009

Radio Touch und Lautsprecher K.1 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher 1,50 - 1,50 mm²

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Abmessungen

Einbautiefe 33 mm

Breite 141,60 mm

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz 87,5 - 108,0 MHz

Frequenz 50 - 60 Hz

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung