



28840069

Radio Touch Arsys polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1,50 - 1,50 mm ²
-----------------------------------	-----------------------------

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Abmessungen

Einbautiefe	33 mm
-------------	-------

Breite	70,80 mm
--------	----------

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz
-----------------------	------------------

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
-----------	--------------------------------

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage
------------	---

Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung
----------	---

Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
---------------------	--