



2885

Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 52 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Phasenabschnitt

Montageart Mit Spreizkrallen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)