



2905

BLC Triac-Schalteinsatz NV Hauselektronik

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 45 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Montageart Mit Spreizkrallen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für BLC Nebenstelle, BLC Nebenstelle für Bewegungsmelder und Taster, Schließer

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), Mit Ersatzsicherung