



2909

## Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung

### Technische Merkmale

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

#### Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 31 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 50 mm

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

#### Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,20 W

#### Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 40 W

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Montageart Mit Spreizkrallen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)