



2919

## RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

### Technische Merkmale

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 4 A

Stromaufnahme Betrieb 10 mA

#### Abmessungen

Aufbauhöhe ab DIN Schiene 39 mm

#### Kapazität

Anzahl Module 2,50

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen