



2925

## RolloTec Standardinsert Haus Elektronik

### Technische Merkmale

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 35 °C

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

#### Texte

Schaltart/Variante Mit 2 mechanisch verriegelten Schließern

Nebenstelleneingang Ohne 230 V Nebenstelleneingänge

Anschlussart Mit Schraubklemmen