



2931

RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Elektrischer Strom

Nennstrom 3 A

Stromaufnahme Betrieb 10 mA

Abmessungen

Aufbauhöhe ab DIN Schiene 38 mm

Kapazität

Anzahl Module 2,50

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen