



2931



### RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

RolloTec®Trennrelais REG, zur Montage auf 35 mm Hutschiene in Verteilerkästen oder Schaltschränken, ermöglicht Bedienung von 2 konventionellen motorischen Antrieben über eine Bedienstelle, Installation zwischen Bedienstelle und Motoren, mit separater Netzeinspeisung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, ohne Nebenstellenabgänge für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.

- mit Zentraleingang z. B. für RolloTec Schaltuhr
- mit separater Netzeinspeisung
- zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren
- mit Schraubklemmen
- Neutralleiter erforderlich!

### Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 3 A
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 1$	max. 8 A
Stromaufnahme (Betrieb)	$\approx 10$ mA
Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab	min. 0.5 s
Abmessungen (B x H x T)	45 x 71 x 42 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	2.5 TE
Aufbauhöhe ab Hutschiene	38 mm