



29511606

LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Leistung

Verbrauchte Leistung in W	2 W
---------------------------	-----

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Texte

Beleuchtung	Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
--------------	--------------------------------------------

Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
-------------------	------------------------------------