



29511909

LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß matt

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 2 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Matt

Oberfläche Unbehandelt

Texte

Beleuchtung Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten

Beschriftung Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar

Zugehörige Serien Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1