



29512045

LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 2 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Werkstoff

Farbe Schwarz

Glanzgrad Glänzend

Oberfläche Unbehandelt

Texte

| | |
|-------------------|---|
| Beleuchtung | Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten |
| Beschriftung | Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar |
| Zugehörige Serien | Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie 1930 |