



29512089

## LED-Signallicht RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung 230 V

#### Leistung

Verbrauchte Leistung in W 2 W

#### Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Glänzend

Oberfläche Unbehandelt

#### Texte

Beleuchtung	Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Zugehörige Serien	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie 1930