



29516089

## LED-Signallicht RGB Q.x polarweiß samt

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung 230 V

#### Leistung

Verbrauchte Leistung in W 2 W

#### Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Samt

Oberfläche Unbehandelt

#### Texte

Beleuchtung Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten

Beschriftung Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar

Zugehörige Serien Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7