



29517004

LED-Signallicht RGB K.5 edelstahl matt, lackiert

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Leistung

Verbrauchte Leistung in W	2 W
---------------------------	-----

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert

Texte

Beleuchtung	Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Zugehörige Serien	Berker K.5