



29517006

## LED-Signallicht RGB K.1 anthrazit matt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

#### Leistung

Verbrauchte Leistung in W	2 W
---------------------------	-----

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------------

#### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

#### Texte

Beleuchtung	Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Zugehörige Serien	Berker K.1