



29518989

LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 2 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Glänzend

Oberfläche Unbehandelt

Texte

Beleuchtung Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar, Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten

Beschriftung Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar

Zugehörige Serien Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1