



29522089

LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 0,50 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Glänzend

Oberfläche Unbehandelt

Texte

Beschriftung Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht
stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte
warten liegen bei

Zugehörige Serien Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie 1930