



29527009

LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung K.1 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 0,50 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Glänzend

Oberfläche Unbehandelt

Texte

Beschriftung Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht
stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte
warten liegen bei

Zugehörige Serien Berker K.1