

LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.5 edelstahl matt, lackiert

Technische Merkmale

Spannung	
Nennspannung	230 V
Leistung	
Verbrauchte Leistung in W	1 W
Anschluss	
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm²
Werkstoff	
Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert
Texte	
Beleuchtung	Lichtfarbe kaltweiß
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Zugehörige Serien	Berker K.5