



29537004

## LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.5 edelstahl matt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

#### Leistung

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Verbrauchte Leistung in W | 1 W |
|---------------------------|-----|

#### Anschluss

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------|

#### Werkstoff

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Edelstahl |
|-------|-----------|

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

|            |          |
|------------|----------|
| Oberfläche | Lackiert |
|------------|----------|

#### Texte

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Beleuchtung | Lichtfarbe kaltweiß |
|-------------|---------------------|

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Beschriftung | Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar |
|--------------|--------------------------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Zugehörige Serien | Berker K.5 |
|-------------------|------------|