



2973

Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichtsteuerung

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 24 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 43 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 60 W

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Dimmprinzip Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Montageart Mit Spreizkrallen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich