



297501

RolloTec Komforteinsatz für Gleichstrom-Antriebe Hauselektronik

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 35 °C

Abmessungen

Einbautiefe 32,50 mm

Texte

Schaltart/Variante Mit 2 Wechslerrelais in Pol-Wendeschtung

Nebenstelleneingang Mit 24 V= Pol-Wende Nebenstelleneingängen für Auf und Ab

Anschlussart Mit Schraubklemmen