



2998

DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung

Technische Merkmale

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Farbtemperatur 2000 - 10000 K

Konnektivität.

Dimmung DALI Ja

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 31 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 50 mm

Texte

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen, NV-Halogenlampen und LED

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Steuerstrom 52 - 52 mA

Zugehörige Systeme Berker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x