



303303

## Ausschalter 3polig 16A/400V

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Schaltstrom 16 A

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Spannung

Nennspannung 400 V

#### Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

#### Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

#### Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Mit Spreizkrallen

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 3-polig Aus, Mit vordefinierter 0-Stellung