



3035

## Serienschalter

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff

#### Konnektivität.

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

#### Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Serien