



303550

## Serienschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff

#### Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

#### Abmessungen

Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Geringe Einbautiefe, Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Serien