



3036

Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall, Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität.

Montageart Krallenbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

Texte

Anschlussart Mit Steckklemme

Montageart Mit Spreizkrallen, Für Schraubbefestigung

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Aus/Wechsel