



30360116

## Aus-/Wechselschalter 16 AX, Tragrings rund

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Schaltstrom 16 A

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall, Kunststoff

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

#### Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

#### Texte

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Aus/Wechsel