



303616

Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
-----------	--------------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität.

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel