



30370116

Kreuzschalter 16 AX, Tragring rund

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Schaltstrom 16 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall, Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

Texte

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Kreuz