



303808



### Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen

Wippschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glühmagnet. Für Beleuchtung.

- Doppel Aus/Wechsel, getrennte Eingangsklemmen
- mit Schraubklemmen
- für Beleuchtung
- zum Tragrings isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen

### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP20
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Montageart	mit Spreizkrallen
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	41,6 mm