



30763522

Wechselschalter beleuchtet AP W.1 polarweiß

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	0
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Texte

Anschlussart	Mit N-Klemme, Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit blauer 230-V-LED-Einheit, Für Beleuchtung
Schaltart/Variante	Wechsel