



30807004

## Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth K.x edelstahl

### Technische Merkmale

#### Werkstoff

Farbe Edelstahl

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Abmessungen

Einbautiefe 33 mm

Breite 141,60 mm

#### Frequenz

Funk Empfangsfrequenz 87,5 - 108,0 MHz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Zugehörige Serien Berker K.1, Berker K.5