



30863512

Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß LT

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz, Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Einbautiefe 12 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Texte

Anschlussart Mit N-Klemme, Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit roter 230-V-LED-Einheit, Für Kontrollschaltung