



30863532

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 polarweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz, Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Weiß

Glanzgrad Glänzend, Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Texte

Anschlussart Mit N-Klemme, Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit, Für Beleuchtung