


30863532



Wechselschalter-Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 polarweiß

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster. Für Beleuchtung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Farbe	polarweiß matt
Betriebstemperatur	-40...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C
Anschlussart	Steckanschluss