



3253102

AMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautspr. 2/1 PVD-messing ESTA

Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl, Dicke 2 mm, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung. Bestehend aus einer Frontplatte mit Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage.

Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich.

- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße Klingel LED Namensschild-Hinterleuchtung
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	360 x 435 x 2 mm
Farbe	PVD-messing, Metall beschichtet glänzend
Montageart	Mauerdurchwurf
Tiefe	52 mm
Putzausgleich	12 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H)	260 x 55 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	60 x 15 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)	50 x 12 mm
Montageart	Befestigung auf Mauerdurchwurfkasten mit Sprechfach
Anzahl der Klingeltasten	2
Anzahl der Briefkästen	2
Abmessungen (B x H x T)	360 x 435 x 52 mm