




32723515



IP44



Schlüssel-Schalter, 3 Positionen und Aufdruck '0', '1' und '2' AP W.1 grau

Jalousie-Schlüsselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss, ungleiche Schließungen. Für z.B. Garagentore, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Aufdruck für AUF/STOPP/AB, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Betriebstemperatur	-40...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C
Farbe	grau/lichtgrau matt
Schutzart	IP55