



3315399004



USB/3,5 mm Audio Steckdose Arsys edelstahl, lackiert

- Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo
- USB Doppelbuchse Typ A, USB 3.0 fähig
- ohne Spreizkrallen
- Für den Anschluss mobiler Geräte, wie z. B. Smartphones oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB).
- Installations-Empfehlung:
Firma Kaiser: "Electronic-Dose" zur Einhaltung der zulässigen Biegeradien, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74
- Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" zur Verlegung vorkonfektionierter Anschlusskabel, Art.-Nr. 294.10.092

Technische Merkmale

Frequenzbereich Audio	20 Hz...20 kHz
Haupt-Designlinie	Berker Arsys
Farbe	edelstahl matt, lackiert
Übertragungsrate USB	max. 5 Gbit/s
Werkstoff	Kunststoff/Metall