



382120

## Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

### Technische Merkmale

#### Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

#### Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Schalter 1-polig
--------------------------	------------------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP44
--------------	------

#### Texte

Schaltart/Variante	1-polig, Mit 0-Stellung
--------------------	-------------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Montageart	Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
------------	--

Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-------------------	--