



Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Werkstoff	
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Bedienelemente und Anzeigen	
Jalousieschalter/-taster	Schalter 2-polig
Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Schaltstrom	10 A
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Texte	
Schaltart/Variante	Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1