



383120

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

Technische Merkmale

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Taster 1-polig
--------------------------	----------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
--------------	------

Texte

Schaltart/Variante	1-polig
--------------------	---------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Montageart	Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
------------	--

Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-------------------	--