



383803

**Gruppen-Drehtaster 2p, getr. Eingangskl., mit 0-Stellung, S1930/Glas/R.classic**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Architektur**

Polanzahl 2

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 0

Ausführung Taster Gruppentaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Werkstoff**

Werkstoff Metall, Kunststoff

Transparent Nein

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Abmessungen**

Tiefe 42 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Aufdruck Ohne Aufdruck

Schaltart/Variante Mit 0-Stellung

Zugehörige Serien Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Zugehörige Systeme Berker Serie 1930/Glas, Berker Serie R.classic