



384603

## Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Architektur

Polanzahl 1

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

#### Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Transparent Nein

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

#### Abmessungen

Tiefe 42 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Aufdruck Ohne Aufdruck

Zugehörige Serien Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Zugehörige Systeme Berker Serie 1930/Glas, Berker Serie R.classic