



384603

## Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

Ausführung Taster	Einzel­taster
-------------------	---------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

#### Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
-----------	--------------------

Transparent	Nein
-------------	------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Abmessungen

Tiefe	42 mm
-------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
-----------------------------	-------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Zugehörige Serien	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-------------------	---

Zugehörige Systeme	Berker Serie 1930/Glas, Berker Serie R.classic
--------------------	--